



TRM693G



## KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

#### Afmetingen

Diepte	20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	3 A
-----------------	-----

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	690 W
------------------	-------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze

Met schroefliftklemmen

---

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Montagewijze

Voor inbouw achter inbouweenheden