



TRM693G



IK04

IP20

KNX-RF inbouwmodule 230 V, 3-draads, 2-v in, 1-v relais 230 V uit

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy, quicklink
--------------------------	----------------------

Afmetingen

Diepte	20 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	3 A
-----------------	-----

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

Vermogen

Uitgangsvermogen	690 W
------------------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	230 VAC

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze

Met schroefliftklemmen

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie

Montagewijze

Voor inbouw achter inbouweenheden