



TU402



IP50 



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP50

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 46,5 mm

Diepte 15,80 mm

Uitrusting

Met batterij Ja

Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie