




TU404



## Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 4-voudig 4 toetsen grijs quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

#### Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 4

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP50

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 46,5 mm

Diepte 15,80 mm

#### Uitrusting

Met batterij Ja

#### Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

#### Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie