



TU406



IP30



## Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

#### Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen 6

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Materiaal

Kleur Polarwit

#### Afmetingen

Hoogte 133,6 mm

Breedte 50,2 mm

Diepte 16 mm

#### Samenstelling

Met batterij Ja

#### Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

#### Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie