




TU418



## Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 18-v 6 toetsen + schak. blauw quicklink

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentieoverdracht 868 - 868 MHz

#### Spanning

Bedrijfsspanning 6 - 6 V

#### Connectiviteit

Radioprotocol KNX-RF

Ontvanger categorie 2

#### Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 7

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Afmetingen

Hoogte 134 mm

Breedte 50,2 mm

Diepte 16 mm

#### Uitrusting

Met batterij Ja

#### Batterij

Batterij levensduur 5 jaar

#### Teksten

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Verlichting Met bewegings- en bedieningsafhankelijke tekstveldverlichting