



TX211A



Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V

Technische eigenschappen

Spanning

Netspanning via bus	21 - 32 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 10 mm ²

Samenstelling

Aantal uitgangen	3
Type dimmer	1 - 10 V

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V	2300 W
Dimvermogen	0 - 2300 W

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Schroefaansluiting

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------