



### Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

#### Technische eigenschappen

##### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

##### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

##### Elektrische Stroom

Uitgangsstroom	320 mA
----------------	--------

##### Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Uitgangsspanning	28 - 32 V
------------------	-----------

##### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
----------------------------	----------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Teksten

Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
----------	---

Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
-----------	------------------------------------

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklommen
---------------	-------------------------------

TXA111

