



TXA112



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Type connector/stekker	Quickconnect

Stroom / temperatuur

Uitgangsstroom	640 mA
----------------	--------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Uitgangsspanning	28 - 32 V

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Teksten

Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen