



Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Elektrische Stroom

Uitgangsstroom	640 mA
----------------	--------

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Uitgangsspanning	28 - 32 V
------------------	-----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	0.75 - 2.5 mm ²
----------------------------	----------------------------

Doorsnede stijve geleider	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------	----------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Teksten

Zekering	Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
----------	---

Aftakpunt	Aardleider moet aangesloten worden
-----------	------------------------------------

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklommen
---------------	-------------------------------

TXA112

