



TXA114



Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 4

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Teksten

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklampen