


TXA114



## Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Uitgangsspanning 28 - 32 V

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Teksten

Zekering Met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Aftakpunt Aardleider moet aangesloten worden

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen