




TXA604D



## KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacatief

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

#### Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	4
-------------------------	---

#### Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
Stroomverbruik bus	3 mA

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Uitgangsvermogen	2300 W
------------------	--------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie