


TXA610B



easy

## KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 10 A

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem    | Ja  |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

#### Afmetingen

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Aantal breedte-eenheden | 6 |
|-------------------------|---|

#### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Grijs |
|-------|-------|

#### Uitrusting

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja  |
| Radiofrequentie bidirectioneel        | Nee |

#### Elektrische Stroom

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nominale stroom    | 10 A |
| Stroomverbruik bus | 4 mA |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Uitgangsvermogen | 1200 W |
|------------------|--------|

#### Spanning

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V     |
| Systeemspanning      | 30 V DC via bus |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
|---------------|-------------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| Functie | Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie |
|---------|---|