


TXA610B



KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 10 A

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|-----|
| Met KNX-bussysteem | Ja |
| Met bussysteem KNX RF | Nee |

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

Materiaal

| | |
|-------|-------|
| Kleur | Grijs |
|-------|-------|

Samenstelling

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Ja |
| Radiofrequentie bidirectioneel | Nee |

Stroom / temperatuur

| | |
|--------------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Stroomverbruik bus | 4 mA |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Vermogen

| | |
|------------------|--------|
| Uitgangsvermogen | 1200 W |
|------------------|--------|

Spanning

| | |
|----------------------|-----------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
| Systeemspanning | 30 V DC via bus |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Teksten

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Aansluitwijze | Met quickconnect-steekklemmen |
|---------------|-------------------------------|

| | |
|---------|---|
| Functie | Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand, Met zonweringsfunctie |
|---------|---|