



TXA624D



## KNX jaloezie-actor 4-voudig, 24 V DC

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Materiaal

Kleur Lichtgrijs

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,  
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-  
stand, Met zonweringsfunctie

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen