



TXB302



Schakelaar-interface 2-voudig, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem Bussysteem KNX

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Elektrische Stroom

Aantal ingangen 2

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Alleen voor intern gebruik

Aantal halve modulen van 17,5 mm 0

Verlichting

LEDbesturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

