



TXB322



## Schakelaarinterface, 2 ingangen + 2 led-uitgangen

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Bussysteem Bussysteem KNX

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

#### Elektrische Stroom

Aantal ingangen 2

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Ja

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

#### Verlichting

LEDbesturing Ja

#### Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

#### Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

Systeemspanning 30 V DC via bus