



TXB344



easy

Schakelaarinterface, 4 ingangen + 4 led-uitgangen

Technische eigenschappen

Architectuur

Bussysteem Bussysteem KNX

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Elektrische Stroom

Aantal ingangen 4

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Ja

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Verlichting

LEDbesturing Ja

Materiaal

Materiaal Polyamide (PA)

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 5 - 5 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding DC

Systeemspanning 30 V DC via bus