



TXB602F



KNX schakelactor, inbouw, 2-voudig, 6 A, kabelaanluiting

Technische eigenschappen

Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

Afmetingen

Diepte	22 mm
Inbouwdiepte	40 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Elektrische Stroom

Nominale stroom	6 A
Stroomverbruik bus	5 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Uitgangsvermogen	500 W
------------------	-------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-stand

