



TXB692F



KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabelaansluiting

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
 Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie,
 indicator, scène, prioriteit, timerbediening,
 onderplaat, Met positioneringsfunctie voor jaloezie-
 en lamellenstand

Functie

Aansluitwijze Met schroefklemmen