


TXM632C



easy

KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS, easy

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom 4 A

Max. schakelstroom 4 A

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules 10

Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-
stand, Met zonweringsfunctie

Functie
Aansluitwijze Met schroefklemmen