



TXM646R



Verwarmingsactor + regeling, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Uitgangsspanning 24 - 230 V

Hulpspanning 110 - 230 V

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 1 VA

Energieverbruik standby 0,40 W

Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 0,16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.5 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.5 - 4 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Functie Blokkeerfunctie kan per actoruitgang worden geactiveerd via handmatige bedieningsknoppen of bus, Met ventielbeschermingsfunctie

Zekering Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)

Aansluitwijze Met schroefklemmen