



TXM646T



Verwarmingsactor, KNX Easy, 6-voudig, 24/230 VAC

Technische eigenschappen

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Uitgangsspanning 24 - 230 V

Hulpspanning 110 - 230 V

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 1 VA

Energieverbruik standby 0,40 W

Elektrische Stroom

Max. schakelstroom 0,16 A

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0,5 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 0,5 - 4 mm²

Teksten

Functie Blokkeerfunctie kan per actoruitgang worden geactiveerd via handmatige bedieningsknoppen of bus, Met ventielbeschermingsfunctie

Zekering Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting (per kanaal indicatie via led)

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 4