



TYA604C



## KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

#### Afmetingen

Diepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	4

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

#### Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
Stroomverbruik bus	3 mA

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	2300 - 2300 W
Uitgangsvermogen	2300 W

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,  
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-  
stand, Met zonweringsfunctie