


TYA610B



KNX schakel-/jaloezie-actor 10-voudig, 10 A

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS
--------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Samenstelling

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
Stroomverbruik bus	8 mA

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Vermogen gloeilamp 230 V	1200 - 1200 W
Uitgangsvermogen	1200 W

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie	Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm, Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen- stand, Met zonweringsfunctie
---------	---