


TYA624C



KNX jaloezie-actor 4-voudig, 230 V AC

Technische eigenschappen

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Uitrusting

Met schakelaar voor manuele bediening Ja

Elektrische Stroom

Nominale stroom 6 A

Max. schakelstroom 6 A

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.75 - 2.5 mm²

Capaciteit

Aantal modules 4

Teksten

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-
stand, Met zonweringsfunctie

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen