



TYA670WD2

DALI/KNX-gateway (Tunable White), DALI2

Technische eigenschappen

Uitrusting

| | |
|----------------|----|
| Webserver | Ja |
| Aantal kanalen | 1 |

Spanning

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 240 - 240 V |
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
| Type voeding | DC |

Connectiviteit

| | |
|---|------------------------------------|
| Type interface bussysteem/media gateway | Interface verlichtingssysteem/DALI |
|---|------------------------------------|

Instellingen

| | |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

Vermogen

| | |
|-----------------------|---------|
| Opgenomen vermogen VA | 0,15 VA |
|-----------------------|---------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | 5 - 45 °C |
|---------------------|-----------|

Bediening en signalisatie

| | |
|-------------------|----|
| Met led-indicatie | Ja |
|-------------------|----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Breedte | 72 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 4 |

Teksten

| | |
|---------------|---|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Spanning | Als DALI-master en spanningsvoorziening voor DALI-apparaten |