



TYBS794A



## Schakelaarinterface 4 ingangen + 4 led-uitgangen, KNX Secure

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

|            |                |
|------------|----------------|
| Bussysteem | Bussysteem KNX |
|------------|----------------|

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

#### Elektrische Stroom

|                 |   |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 8 |
|-----------------|---|

#### Connectiviteit

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Met bussysteem KNX RF | Nee |
|-----------------------|-----|

#### Uitrusting

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Externe signaalspanning noodzakelijk | Nee |
| Radiofrequentie bidirectioneel       | Nee |
| Met batterij                         | Nee |
| Met klimaat-regeling                 | Nee |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Verlichting

|              |     |
|--------------|-----|
| LEDbesturing | Nee |
|--------------|-----|

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Materiaal | Kunststof  |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| RAL-kleur | 7035       |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -5-+45 °C |
|---------------------|-----------|

#### Kabel

|             |        |
|-------------|--------|
| Kabellengte | 0,25 m |
|-------------|--------|

#### Spanning

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ingangsspanning     | 5-5 V   |
| Netspanning via bus | 21-32 V |
| Type voeding        | DC      |

**Afmetingen**

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 43,5 mm |
| Hoogte | 35,5 mm |
| Diepte | 15,4 mm |

**Teksten**

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Montagewijze  | Voor inbouw- en hollewandmontage |
| Aansluitwijze | Met kabel voorgemonteerd         |