




TYF642F



## KNX fancoilactor 2-voudig, 10 A, 230V

### Technische eigenschappen

#### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

#### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Hulpspanning 230 - 230 V

#### Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 10 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 0.75 - 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 4

#### Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen