




TYF784E



**IP20**

## **Knx uitbreidingsmodule analoge ingang, 4-voudig**

### **Technische eigenschappen**

#### **Instellingen**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ondersteunde instelmodus | ETS |
|--------------------------|-----|

#### **Spanning**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Netspanning via bus | 21 - 32 V |
| Hulpspanning        | 24 - 24 V |

#### **Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### **Vermogen**

|                |        |
|----------------|--------|
| Stroomverbruik | 170 mA |
|----------------|--------|

#### **Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### **Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 4 |
|----------------|---|