



### Interface USB KNX voor DIN-rail montage

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

##### Teksten

Aansluitingen Met USB-aansluiting type B voor dataverkeer (voeding via PC)

##### Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 2

TYFS122