



TYMS620D



**Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last**

**Technische eigenschappen**

**Connectiviteit**

Met KNX-bussysteem	Ja
Met bussysteem KNX RF	Nee

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS, easy
--------------------------	-----------

**Afmetingen**

Diepte	65 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Aantal breedte-eenheden	10

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Uitrusting**

Met schakelaar voor manuele bediening	Ja
Radiofrequentie bidirectioneel	Nee

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
Stroomverbruik bus	3 mA

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogen gloeilamp 230 V	2300 - 2300 W
Uitgangsvermogen	2300 W

**Spanning**

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Systeemspanning	30 V DC via bus

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Functie

Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm,  
Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellen-  
stand, Met zonweringsfunctie