



Geperforeerde Cu-baar 60 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1250 A |
|-----------------|--------|

Afmetingen

| | |
|------------|------------|
| Dikte rail | 63 - 63 mm |
|------------|------------|

| | |
|--------------------|------|
| Hoogte railsysteem | 5 mm |
|--------------------|------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 7 |
|-----------------------------|---|

UC922E