



**Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nominale stroom | 1250 A |
|-----------------|--------|

**Afmetingen**

|            |            |
|------------|------------|
| Dikte rail | 80 - 80 mm |
|------------|------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Hoogte railsysteem | 5 mm |
|--------------------|------|

**Uitrusting**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 7 |
|-----------------------------|---|

UC966E