



Geperforeerde Cu-baar 80 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 1250 A

Afmetingen

Dikte rail 80 - 80 mm

Hoogte railsysteem 5 mm

Uitrusting

Aantal velden in de breedte 7

UC966E