



UC967E

Geperforeerde Cu-baar 100 x 10mm, met schroefdraad M10, lengte 1750 mm

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

Nominale stroom 1600 A

Afmetingen

Dikte rail 100 - 100 mm

Hoogte railsysteem 5 mm

Uitrusting

Aantal velden in de breedte 7