



VB118B

## vega verdeelkast 1R. 18MOD. - volle deur

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 90 A

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen 18

#### Afmetingen

Hoogte	325 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

#### Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Wit

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C