



VB218B

vega verdeelkast 2R. 36MOD. - volle deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	36
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	475 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Wit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C