



VB218R

**vega verdeelkast 2R. 36MOD. - doorzichtige deur**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 90 A

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails 2

Aantal rijen 2

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen 36

**Afmetingen**

Hoogte 475 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

Aantal breedte-eenheden 18

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

Deuris transparant Ja

**Materiaal**

Materiaal Polystyreen (PS)

RAL-kleur 9010

Kleur Wit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

Type slot Klikslot, Zonder slot

Gloeidraad test 650 °C