



VB318B

## vega verdeelkast 3R. 54MOD. - volle deur

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom 125 A

#### Uitrusting

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen 54

#### Afmetingen

Hoogte 625 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

Aantal breedte-eenheden 18

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

Deuris transparant Nee

#### Materiaal

Materiaal Polystyreen (PS)

RAL-kleur 9010

Kleur Wit

#### Veiligheid

Beschermingsklasse Isolatieklasse II

Slagvastheid IK IK07

Beschermingsgraad IP IP40

Type slot Klikslot, Zonder slot

Gloeidraad test 650 °C