



VB318R

## vega verdeelkast 3R. 54MOD. - doorzichtige deur

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

#### Uitrusting

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modulen	54
----------------	----

#### Afmetingen

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deuris transparant	Ja

#### Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-kleur	9010
Kleur	Wit

#### Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C