



VB418B

vega verdeelkast 4R. 72MOD. - volle deur

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 4 |
| Aantal rijen | 4 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 72 |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 775 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 146 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 18 |

Deksel, deur

| | |
|--------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deuris transparant | Nee |

Materiaal

| | |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
| RAL-kleur | 9010 |
| Kleur | Wit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
| Type slot | Klikslot, Zonder slot |
| Gloeidraad test | 650 °C |