

VE103M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD.

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	2
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal rijen	1
--------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	175 mm
--------	--------

Breedte	111 mm
---------	--------

Diepte	93 mm
--------	-------

Aantal breedte-eenheden	3
-------------------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	0
---------------	---

Deuris transparant	Ja
--------------------	----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur	7035
-----------	------

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C