

VE103M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD.

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 2

Spanning

Nominale spanning 400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom 63 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modules 3

Functies

Met buis invoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 175 mm

Breedte 111 mm

Diepte 93 mm

Aantal breedte-eenheden 3

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deuris transparant Ja

Materiaal

Materiaal Kunststof

RAL-kleur 7035

Kleur Lichtgrijs

Veiligheid

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP65 |
| Type slot | Klikslot, Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |