



VE103PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 3MOD. - voor buitenopstelling

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	2
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	175 mm
Breedte	111 mm
Diepte	93 mm
Aantal breedte-eenheden	3

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

Materiaal

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C