

VE106M

**Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 3

**Spanning**

Nominale spanning 400 - 400 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 6

**Functies**

Met buis invoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 190 mm

Breedte 165 mm

Diepte 113 mm

Aantal breedte-eenheden 6

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deuris transparant Ja

**Materiaal**

Materiaal Polystyreen (PS)

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

#### **Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C