



VE106PN

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 6MOD. - voor buitenopstelling

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Ja
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	190 mm
Breedte	165 mm
Diepte	113 mm
Aantal breedte-eenheden	6

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	0
Deuris transparant	Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Ja

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	850 °C