



VE110M

Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD.

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal rijen	1
--------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	10
----------------	----

Funcities

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	210 mm
--------	--------

Breedte	237 mm
---------	--------

Diepte	114 mm
--------	--------

Aantal breedte-eenheden	10
-------------------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	0
---------------	---

Deuris transparant	Ja
--------------------	----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
-----------	-----------

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C