

VE110M

**Waterdichte verdeelkast vector IP65 1R. 10MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 6

**Spanning**

Nominale spanning 400 - 400 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom 63 A

**Uitrusting**

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 10

**Functies**

Met buisinvoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 210 mm

Breedte 237 mm

Diepte 114 mm

Aantal breedte-eenheden 10

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 0

Deuris transparant Ja

**Materiaal**

Materiaal Kunststof

RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP65
Type slot	Klikslot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C